


E12655



Forbindelseskabel

VDOGX050MSS0005H05STGH005MSS



Applikation

Special funktion	guldbelagte kontakter
Udførelse	effekt kabel, L-kodet

Elektriske Data

Driftspænding [V]	64 DC
Max strømbelastning total [A]	16

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-40...90
Kapslingsklasse	IP 67

Mekaniske data

Vægt [g]	1119,7
Materiale	PP
Materiale - omløber	Messing, forniklet / Messing, forniklet

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Kabel: 5,00 m, PUR, sort, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; Støbt hus: TPE; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt

E12655




Forbindelseskabel

VDOGX050MSS0005H05STGH005MSS



Elektrisk tilslutning - 2

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; Støbt hus: TPE; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt

