


Forbindelseskabel

VDOAX050MSS0002H05STGH005MSS



Applikation

Special funktion

guldbelagte kontakter

Udførelse

effekt kabel, L-kodet

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

64 DC

Max strømbelastning total

[A]

16

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40...90

Kapslingsklasse

IP 67

Mekaniske data

Vægt

[g]

479

Materiale

PP

Indstøbt-emne materiale

TPE

Materiale - omløber

Messing, forniklet

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.



Forbindelseskabel

VDOAX050MSS0002H05STGH005MSS

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PUR, sort, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: L; Støbt hus: TPE; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt



Elektrisk tilslutning - 2

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: L; Støbt hus: TPE; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt

