


## Forbindelseskabel

VDOAX050MSS0010H05STGH005MSS



## Applikation

Special funktion

guldbelagte kontakter

Udførelse

effekt kabel, L-kodet

## Elektriske Data

Driftspænding

[V]

64 DC

Max strømbelastning total

[A]

16

## Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40...90

Kapslingsklasse

IP 67

## Mekaniske data

Vægt

[g]

2195

Materiale

PP

Indstøbt-emne materiale

TPE

Materiale - omløber

Messing, forniklet

## Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.



## Forbindelseskabel

VDOAX050MSS0010H05STGH005MSS

### Elektrisk tilslutning

Kabel: 10,0 m, PUR, sort, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>


### Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: L; Støbt hus: TPE; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt



### Elektrisk tilslutning - 2

#### Tilslutning



### Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: L; Støbt hus: TPE; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt

