




Forbindelseskabel

VDOAX050MSS00,5H05STAH005MSS



Applikation		
Special funktion		guldbelagte kontakter
Udførelse		effekt kabel, L-kodet
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	64 DC
Max strømbelastning total	[A]	16
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-40...90
Kapslingsklasse		IP 67
Mekaniske data		
Vægt	[g]	135,6
Materiale		PP
Indstøbt-emne materiale		TPE
Materiale - omløber		Messing, forniklet
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.



Forbindelseskabel

VDOAX050MSS00,5H05STAH005MSS

Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,5 m, PUR, sort, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: L; Støbt hus: TPE; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt



Elektrisk tilslutning - 2

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: L; Støbt hus: TPE; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt

