
E12674

Monteringsvinkel

VALVE BRACKET 20-40MM



Applikation		
Udførelse		for mekaniske interfaces til pneumatiske aktuatorer VDI / VDE 3845
Mekaniske data		
Vægt	[g]	471,5
Hulpar afstand til monteringsbeslag		80 x 30 / 130 x 30 mm
Aksel højde for ventildrev		20 / 30 / 40 mm
Velegnet for aksel diametre	[mm]	> 38
Materiale		Monteringsvinkel: rustfri stål (1.4404 / 316L); aksel adapter: aluminium
Tilbehør		
Leverings omfang		unbrako skrue: 1 x M6 x 60, Rustfrit stål
		unbrako skruer: 8 x M5 x 8, Rustfrit stål
		Sekskantmøtrik: 8 x M5, Rustfrit stål

E12674

Monteringsvinkel

VALVE BRACKET 20-40MM

Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.