

Forbindelseskabel

VDOGS040--S0001H04DOGH040MSS



Applikation

Special funktion	Silikonefri; Halogenfri; Egnet for kabelkæde
Siliconefri	ja

Elektriske Data

Driftspænding [V]	8...32 DC
Kapslingsklasse	III
Max strømbelastning total [A]	4

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-40...80
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C]	-20...80
Kapslingsklasse	IP 67; (gaffel / nøgle i indgreb)

Mekaniske data

Vægt	[g]	94,3	
Materiale		PA; Hunstik: TPU orange; pakning: FKM	
Materiale - omløber		Messing, forniklet	
Egnet for kabelkæde		ja	
Egnet for kabelkæde		Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 10 x kabel diameter
		Slæbehastighed	max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s²
		Bøjningsantal	> 5 Mio.
		Vridningsgodkendt	± 180 °/m



Forbindelseskabel

VDOGS040--S0001H04DOGH040MSS

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.

Elektrisk tilslutning - Hunstik


Stik: 1 x DEUTSCH stik, lige



Elektrisk tilslutning

Kabel: 1 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 5,4 mm; 4 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Låsning: Messing, forniklet; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm

