

Y-Forbindelseskabel

YDOGS060--S0001H03DOGH030MSS



Applikation

Special funktion

Silikonefri; Halogenfri; Eget for kabelkæde

Silikonefri

ja

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

8...32 DC

Kapslingsklasse

III

Max strømbelastning total

[A]

4

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40...80

Omgivelsestemperatur

[°C]

(bevægelig)

-20...80

Kapslingsklasse

IP 67; (gaffel / nøgle i indgreb)

Mekaniske data

Vægt

[g]

145,7

Materiale

PA; Hunstik: TPU orange; pakning: FKM

Materiale - omløber

Messing, forniklet

Antal porte på splitterboks

2

Eget for kabelkæde

ja

Eget for kabelkæde

Bøjeradius ved fleksibel anvendelse

min. 10 x kabel diameter

Slæbehastighed

max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s²

Bøjningsantal

> 5 Mio.

Vridningsgodkendt

± 180 °/m

Bemærkning

Emballage-enheder


1 stk.

Y-Forbindelseskabel

YDOGS060--S0001H03DOGH030MSS

Elektrisk tilslutning - DEUTSCH stik C

Tilslutning



Stik: 1 x DEUTSCH stik, lige



Elektrisk tilslutning - Hunstik A

Kabel: 1 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Låsning: Messing, forniklet; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm





Y-Forbindelseskabel

YDOGS060--S0001H03DOGH030MSS

Elektrisk tilslutning - Hunstik B

Kabel: 1 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Låsning: Messing, forniklet; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm

