


Mål puk til ventil aktuatorer

PUCK 65MM ADJUSTABLE



Applikation

Udførelse

til medicinske interfacer ved pneumatiske aktuatorer eller håndbetjente ventiler VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mekaniske data

Vægt	[g]	81,1
Target puck diameter	[mm]	65,6
Hole spacing	[mm]	80
Shaft height of valve drive	[mm]	30
Materiale	indikerings- / target-puck: PA 6 sort; metaldele: Rustfrit stål; Positions indikator: PA 6 gul	
Tilspændingsmoment	[Nm]	2,5...3

Tilbehør

Leverings omfang

halv-rund skrue hoved: 1 x M6 x 25, Rustfrit stål EN ISO 7380-2:2011

E12725



Mål puk til ventil aktuatorer

PUCK 65MM ADJUSTABLE

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------