


Forbindelseskabel med AMP stik

ecomatPanel/Cable/5m



Applikation

Special funktion

afskærmet ledning

Elektriske Data

Driftspænding [V] 8...32 DC

Kapslingsklasse III

Max strømbelastning total [A] 4

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C] -40...80

Kapslingsklasse IP 20; (uden resistor/modstand)

Mekaniske data

Vægt [g] 456,4

Dimensioner [mm] 89,5 x 33,4 x 47,3

Materiale Kapsling: PBT-GF20

Indstøbt-emne materiale PBT


Bemærkning

Emballage-enheder 1 stk.

Elektrisk tilslutning

Kabel: 5 m, PUR, grå, Ø 8,3 mm, afskærmet; 2 x 0,5 mm² (parsnoet) + 2 x 0,5 mm² (parsnoet)

Stik: AMP MQS, lige; Støbt hus: PBT; Kontakter: tinbelagt




E12736



Forbindelseskabel med AMP stik

ecomatPanel/Cable/5m

Tilslutning



1	CAN_L
2	CAN_H
3	GND
4	Vbb