




Forbindelseskabel med hunstik

ADOGB050ZDS0005B05



Applikation		
Special funktion	guldbelagte kontakter; Eget for kabelkæde	
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	< 400 AC/DC
Kapslingsklasse		II
Max strømbelastning total	[A]	5
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklasse		IP 68
Mekaniske data		
Vægt	[g]	390
Dimensioner	[mm]	26 x 26 x 49,9
Indstøbt-emne materiale		PUR
Materiale - omløber		zinkstøbegods
Eget for kabelkæde		ja
Eget for kabelkæde	Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 7.5 x kabel diameter
	Slæbe­hastighed	max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s²
	Bøjningsantal	> 5 Mio.
Bemærkning		
Emballage-enheder	1 stk.	

E12773



Forbindelseskabel med hunstik

ADOGB050ZDS0005B05

Elektrisk tilslutning

Kabel: 5 m, PUR, sort, Ø 7,3 mm; 5 x 0,75 mm²

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x 7/8", lige; Støbt hus: PUR; Låsning: zinkstøbegods; Kontakter: guldbelagt



Tilslutning

