




Konfektionerbar hunstik

SDOGB050ZDSFKPG



Applikation		
Special funktion		Silikonefri; guldbelagte kontakter
Siliconefri		ja
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	< 400 AC/DC
Kapslingsklasse		II
Max strømbelastning total	[A]	9
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...85
Kapslingsklasse		IP 67
Mekaniske data		
Vægt	[g]	48,808
Indstøbt-emne materiale		PA; PUR
Materiale - omløber		zinkstøbegods, forniklet
Tætningsmateriale		NBR
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.



Konfektionerbar hunstik

SDOGB050ZDSFKPG

Elektrisk tilslutning

Skrueterminaler: ...1,5 mm²; Ledningskappe: Ø 7...13 mm; AWG 16

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x 7/8", lige; Støbt hus: PA; PUR; Låsning: zinkstøbegods, forniklet; pakning: NBR; Kontakter: guldbelagt



Tilslutning

