


Konfektionerbare stik

SSTGB030ZDSFKPG



Applikation

Special funktion	guldbelagte kontakter
------------------	-----------------------

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 300 AC/DC
Kapslingsklasse		II
Max strømbelastning total	[A]	12

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...85
Kapslingsklasse		IP 67

Mekaniske data

Vægt	[g]	51,9
Indstøbt-emne materiale		PBT
Materiale - omløber		zinkstøbegods, forniklet

Bemærkning

Bemærkning	pin 1 fører
Emballage-enheder	1 stk.

E12775



Konfektionerbare stik

SSTGB030ZDSFKPG

Elektrisk tilslutning

Skrueterminaler: ...1,5 mm²; Ledningskappe: Ø 6...8 mm; AWG 16

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x 7/8", lige; Støbt hus: PBT; Låsning: zinkstøbegods, forniklet; Kontakter: guldbelagt



Tilslutning

