


E12776



Konfektionerbare stik

SSTGB050ZDSFKPG



Applikation		
Special funktion		guldbelagte kontakter
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	< 300 AC/DC
Kapslingsklasse		II
Max strømbelastning total	[A]	9
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...85
Kapslingsklasse		IP 67
Mekaniske data		
Vægt	[g]	54,7
Indstøbt-emne materiale		PBT
Materiale - omløber		zinkstøbegods, forniklet
Bemærkning		
Bemærkning		ben 4 faseforskudt
Emballage-enheder		1 stk.

E12776



Konfektionerbare stik

SSTGB050ZDSFKPG

Elektrisk tilslutning

Skrueterminaler: ...1,5 mm²; Ledningskappe: Ø 6...8 mm; AWG 16

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x 7/8", lige; Støbt hus: PBT; Låsning: zinkstøbegods, forniklet; Kontakter: guldbelagt



Tilslutning

