




T-fordeler

ZDO2B050ZDS0000-00STGB050ZDS



Applikation

Special funktion guldbelagte kontakter

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 400 AC/DC
Kapslingsklasse		II
Max strømbelastning total	[A]	8

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-30...85
Kapslingsklasse		IP 68

Mekaniske data

Vægt	[g]	102,65
Materiale - omløber		zinkstøbegods

Bemærkning

Emballage-enheder 1 stk.

Elektrisk tilslutning - Hanstik A

Stik: 7/8"; Låsning: zinkstøbegods; Kontakter: guldbelagt





T-fordeler

ZDO2B050ZDS0000-00STGB050ZDS

Elektrisk tilslutning

Tilslutning

Elektrisk tilslutning - Hunstik B

Stik: 7/8"; Låsning: zinkstøbegods; Kontakter: guldbelagt



Elektrisk tilslutning - Hunstik C

Stik: 7/8"; Låsning: zinkstøbegods; Kontakter: guldbelagt

