


Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH050MSS0030C05

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: EVC561

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Applikation

Special funktion	Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; afskærmet ledning
Siliconefri	ja

Elektriske Data

Driftspænding [V]	< 30 AC / < 36 DC
Kapslingsklasse	III
Max strømbelastning total [A]	4

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...80
Kapslingsklasse	IP 67

Mekaniske data

Vægt [g]	1286,4
Dimensioner [mm]	15 x 15 x 46,5
Materiale	TPU
Indstøbt-emne materiale	TPU
Materiale - omløber	Messing, forniklet

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------



Forbindelseskabel med hunstik


ADOGH050MSS0030C05

Elektrisk tilslutning


Kabel: 30 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 5,5 mm, afskærmet; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,5 Nm;
Skærmet tilslutnings ledning: skærm ikke forbundet



Tilslutning



Ledningsfarver :	
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
GY =	grå
WH =	hvid