


Forbindelseskabel med ventilstik

STGH050MSS0004B03VDAA041--S

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation

Special funktion

Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter

Siliconefri

ja

Elektriske Data

Driftspænding [V]

< 24 AC/DC

Overspændingsbeskyttelse

friløbsdiode

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]

-25...90

Kapslingsklasse

IP 67

Mekaniske data

Vægt [g]

226

Materiale

TPU

Indstøbt-emne materiale

TPU

Materiale - omløber

Messing, forniklet

Display / Betjeningsenhed

Display

Drift

1 x LED, grøn

Tilbehør

Leverings omfang

skrue

felt til markering



Forbindelseskabel med ventilstik

STGH050MSS0004B03VDAA041--S

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt



Elektrisk tilslutning

Kabel: 4 m, PUR / PVC, Halogenfri; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x ventil type A DIN, vinklet; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: Messing forniklet

