




Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH080MSS0010B08

for 8-polede stik er ledningsfarver ikke standardiserede.
venligst bemærk tilslutning af sensor og stik (se datablad).



Applikation		
Special funktion	Egnet for kabelkæde	
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Max strømbelastning total	[A]	2
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-40...80
Kapslingsklasse	IP 67	
Mekaniske data		
Vægt	[g]	537,5
Dimensioner	[mm]	15 x 15 x 43
Materiale	Kapsling: TPU sort	
Indstøbt-emne materiale	TPU	
Materiale - omløber	Messing, forniklet	
Egnet for kabelkæde	ja	
Egnet for kabelkæde	Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 15 x kabel diameter
	Slæbebelastighed	max. 3 m/s
	Bøjningsantal	> 1 Mio.
	Vridningsgodkendt	± 30 °/m
Bemærkning		
Emballage-enheder	1 stk.	



Forbindelseskabel med hunstik


ADOGH080MSS0010B08

Elektrisk tilslutning

Kabel: 10 m, PUR, sort; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet; tilspændingsmoment: 1...1,5 Nm



Tilslutning

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

farver iht DIN 47100	Ledningsfarver :
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grøn
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	rød
WH =	hvid
YE =	gul