


Ethernet forbindelseskabel

VSTGN040ZDS0010L04STGP040--S



Applikation

Special funktion	afskærmet ledning
Udførelse	Ethernet kabel, D-kodet
Applikation	Krydset patchkabel; Patchkabel

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...70
Kapslingsklasse	IP 67; IP 42; (M12 stik / RJ45 stik)

Mekaniske data

Vægt [g]	698,5
Materiale	PUR / PC
Indstøbt-emne materiale	PUR / PC
Materiale - omløber	zinkstøbegods, forniklet

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning - Hanstik M12

Stik: 1 x M12, lige; kodning: D; Støbt hus: PUR; Låsning: zinkstøbegods, forniklet; tilspændingsmoment: 0,7...0,9 Nm




Ethernet forbindelseskabel

VSTGN040ZDS0010L04STGP040--S

Elektrisk tilslutning

Kabel: 10 m, PVC, grøn, Ø 6,2 mm, afskærmet; 4 x 0,38 mm²

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hanstik RJ45

Stik: 1 x RJ45, lige; Støbt hus: PC; Skærmet tilslutnings ledning: afskærmet

