


E12215



Forbindelseskabel med stik

ASTGA050MSS0006C04



Applikation		
Special funktion		Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; afskærmet ledning
Siliconefri		ja
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Kapslingsklasse		II
Max strømbelastning total	[A]	4
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklasse		IP 68
Mekaniske data		
Vægt	[g]	378,8
Dimensioner	[mm]	38 x 15 x 31
Materiale		Kapsling: TPU sort
Materiale - omløber		Messing, forniklet
Bemærkning		
Bemærkning		CAN-bus termineringsmodstand (120 Ω) er integreret i et M12-stik.
Emballage-enheder		1 stk.



Forbindelseskabel med stik

ASTGA050MSS0006C04

Elektrisk tilslutning


Kabel: 6 m, PVC, Halogenfri, violet, Ø 6,7 mm, afskærmet; 2 x 0,34 mm² / AWG 22 + 2 x 0,25 mm² / AWG 24

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; Skærmet tilslutnings ledning: skærm ikke forbundet



Tilslutning



	Ledningsfarver :
BK =	sort
BU =	blå
RD =	rød
WH =	hvid
screen =	Skærm