


# E12226



## Ethernet forbindelseskabel

VSTAN040ZDS0002L04STGP040--S



### Applikation

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Special funktion | guldbelagte kontakter; afskærmet ledning |
| Udførelse        | Ethernet kabel, D-kodet                  |
| Applikation      | Krydset patchkabel; Patchkabel           |

### Omgivende forhold

|                      |      |                                      |
|----------------------|------|--------------------------------------|
| Omgivelsestemperatur | [°C] | -25...70                             |
| Kapslingsklasse      |      | IP 67; IP 42; (M12 stik / RJ45 stik) |

### Mekaniske data

|                         |     |                          |
|-------------------------|-----|--------------------------|
| Vægt                    | [g] | 167,2                    |
| Materiale               |     | PUR / PC                 |
| Indstøbt-emne materiale |     | PUR / PC                 |
| Materiale - omløber     |     | zinkstøbegods, forniklet |

### Bemærkning

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Emballage-enheder | 1 stk. |
|-------------------|--------|

## Ethernet forbindelseskabel

VSTAN040ZDS0002L04STGP040--S

### Elektrisk tilslutning - Hanstik M12


Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: D; Støbt hus: PUR; Låsning: zinkstøbegods, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,7...0,9 Nm



### Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PVC, grøn, Ø 6,2 mm, afskærmet; 4 x 0,38 mm<sup>2</sup>

### Tilslutning



### Elektrisk tilslutning - Hanstik RJ45

Stik: 1 x RJ45, lige; Støbt hus: PC

