


E12238



Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH080MSS0025B08

for 8-polede stik er ledningsfarver ikke standardiserede.
venligst bemærk tilslutning af sensor og stik (se datablad).



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Max strømbelastning total	[A]	2

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-40...80
Kapslingsklasse		IP 68

Mekaniske data

Vægt	[g]	1206
Dimensioner	[mm]	28 x 15 x 38
Materiale		TPU
Indstøbt-emne materiale		TPU
Materiale - omløber		Messing, forniklet

Bemærkning

Emballage-enheder		1 stk.
-------------------	--	--------



Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH080MSS0025B08

Elektrisk tilslutning

Kabel: 25 m, PUR, sort; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet; tilspændingsmoment: 1...1,5 Nm



Tilslutning

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

farver iht DIN
47100

BN =	brun
BU =	blå
GN =	grøn
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	rød
WH =	hvid
YE =	gul

Ledningsfarver :