




Forbindelseskabel

VDOGF030MSS0005H03DOGR030PLS

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation		
Special funktion	Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde	
Siliconefri	ja	
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	9,6...30 DC
Kapslingsklasse		III
Max strømbelastning total	[A]	3
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...85
Kapslingsklasse		IP 67; IP 69K
Mekaniske data		
Vægt	[g]	124,2
Dimensioner	[mm]	10 x 10 x 31
Materiale	Kapsling: TPU orange; pakning: FKM; Kapsling: Hytrel G-4774 sort	
Materiale - omløber	Messing, forniklet	
Egnet for kabelkæde	ja	
Egnet for kabelkæde	Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 10 x kabel diameter
	Slæbehastighed	max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s²
	Bøjningsantal	> 5 Mio.
	Vridningsgodkendt	± 180 °/m
Bemærkning		
Emballage-enheder	1 stk.	

Forbindelseskabel

VDOGF030MSS0005H03DOGR030PLS

Elektrisk tilslutning - Hunstik


Stik: 1 x M8, lige; kodning: A; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,3...0,5 Nm



Elektrisk tilslutning

Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x bajonet, lige; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,3...0,5 Nm

