


Konfektionerbare stik

SSTGH040MSSFKSG



Applikation

Special funktion	Silikonefri; guldbelagte kontakter
Siliconefri	ja

Elektriske Data

Driftspænding [V]	< 250 AC/DC
Max strømbelastning total [A]	4; (...40 °C)

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...85
Kapslingsklasse	IP 67

Mekaniske data

Vægt [g]	44,5
Dimensioner [mm]	20 x 20 x 62
Materiale	zinkstøbegods forniklet
Indstøbt-emne materiale	zinkstøbegods, forniklet
Materiale - omløber	Messing, forniklet

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------



Konfektionerbare stik

SSTGH040MSSFKSG

Elektrisk tilslutning

Skrueterminaler: ...0,75 mm²; Ledningskappe: Ø 6...8 mm

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: zinkstøbegods, forniklet; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; Skærmet tilslutnings ledning: skærmbar



Tilslutning

