


Y-fordeler

ZDO2F030MSS0000-00STGF040MSS



Applikation

Special funktion

Silikonefri; guldbelagte kontakter

Siliconefri

ja

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

< 30 AC/DC

Kapslingsklasse

III

Max strømbelastning total pr. modul/slot

[A]

3

Max strømbelastning total

[A]

3

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25...90

Kapslingsklasse

IP 68

Mekaniske data

Vægt

[g]

15,7

Dimensioner

[mm]

11 x 27 x 38

Materiale

PUR

Indstøbt-emne materiale

PUR

Materiale - omløber

Messing, forniklet

Antal porte på splitterboks

2

Stiktype

M8

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.



Y-fordeler


ZDO2F030MSS0000-00STGF040MSS

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M8; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt



Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 2 x M8; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt

