

E12282



Forbindelseskabel med hunstik

ADOAA030MSS0002H03



Applikation

Special funktion	Halogenfri; Egnet for kabelkæde
------------------	---------------------------------

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 250 AC / < 300 DC
---------------	-----	---------------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklasse		IP 67

Mekaniske data

Vægt	[g]	89,8
Dimensioner	[mm]	26 x 14,5 x 38,5
Materiale		TPU sort
Indstøbt-emne materiale		TPU
Materiale - omløber		Messing, forniklet
Egnnet for kabelkæde		ja
Egnnet for kabelkæde	Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 10 x kabel diameter
	Slæbehastighed	max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s ²
	Bøjningsantal	> 2 Mio.
	Vridningsgodkendt	± 180 °/m

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------



Forbindelseskabel med hunstik

ADOAA030MSS0002H03

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x 1/2", vinklet; kodning: C; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet



Tilslutning



BN = Ledningsfarver :
BU = brun
GN/YE = blå
 grøn/gul