



Forbindelseskabel med hunstik

ADOAA030MSS0010H03



Applikation		
Special funktion	Halogenfri; Egnet for kabelkæde	
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklasse	IP 67	
Mekaniske data		
Vægt	[g]	386,5
Dimensioner	[mm]	26 x 14,5 x 38,5
Materiale	TPU sort	
Indstøbt-emne materiale	TPU	
Materiale - omløber	Messing, forniklet	
Egnet for kabelkæde	ja	
Egnet for kabelkæde	Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 10 x kabel diameter
	Slæbehastighed	max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s²
	Bøjningsantal	> 2 Mio.
	Vridningsgodkendt	± 180 °/m
Bemærkning		
Emballage-enheder	1 stk.	



Forbindelseskabel med hunstik

ADOAA030MSS0010H03

Elektrisk tilslutning

Kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 5,2 mm; 3 x 0,5 mm² (64 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x 1/2", vinklet; kodning: C; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet



Tilslutning



BN = Ledningsfarver :
BU = brun
GN/YE = blå
 grøn/gul