


Konfektionerbare stik

SSTGN040ZDSFKSG



Applikation

Special funktion	Silikonefri; guldbelagte kontakter
Udførelse	Ethernet kabel, D-kodet
Silikonefri	ja

Elektriske Data

Driftspænding [V]	< 45 AC / < 70 DC
Max strømbelastning total [A]	4; (...40 °C)

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...85
Kapslingsklasse	IP 67

Mekaniske data

Vægt [g]	44,6
Dimensioner [mm]	20,2 x 20,2 x 63
Materiale	zinkstøbegods forniklet
Indstøbt-emne materiale	zinkstøbegods, forniklet
Materiale - omløber	zinkstøbegods, forniklet

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------



Konfektionerbare stik

SSTGN040ZDSFKSG

Elektrisk tilslutning

Skrueterminaler: ...0,75 mm²; Ledningskappe: Ø 6...8 mm; AWG 18

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: D; Støbt hus: zinkstøbegods, forniklet; Låsning: zinkstøbegods, forniklet; Kontakter: guldbelagt;
Skærmet tilslutnings ledning: skærmbar



Tilslutning

