


Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH080VAS0005E08

for 8-polede stik er ledningsfarver ikke standardiserede.
venligst bemærk tilslutning af sensor og stik (se datablad).



Applikation		
Special funktion		Silikonefri; guldbelagte kontakter
Siliconefri		ja
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Max strømbelastning total	[A]	2
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...100
Kapslingsklasse		IP 68; IP 69K
Mekaniske data		
Vægt	[g]	325,2
Dimensioner	[mm]	26,5 x 15 x 38,5
Materiale		PVC
Indstøbt-emne materiale		PVC
Materiale - omløber		rustfri stål (1.4404 / 316L)
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.



Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH080VAS0005E08

Elektrisk tilslutning

Kabel: 5 m, PVC, orange, Ø 6,6 mm; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PVC; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,7...0,9 Nm



Tilslutning

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

Farvekode iht. DIN
EN 60947-5-2

Ledningsfarver :

BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
GY =	grå
PK =	rosa
OG =	orange
VT =	violet
WH =	hvid