


Termineringsmodstand for PROFIBUS DP

ProfiBus Terminat. Resistor



Applikation

Special funktion	Silikonefri; guldbelagte kontakter
Siliconefri	ja

Elektriske Data

Max strømbelastning total [A]	4; (...40 °C)
-------------------------------	---------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...85
Kapslingsklasse	IP 67

Mekaniske data

Vægt [g]	9,9
Dimensioner [mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Materiale	PUR
Indstøbt-emne materiale	PUR
Materiale - omløber	Messing, forniklet

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Termineringsmodstand for PROFIBUS DP

ProfiBus Terminat. Resistor

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: B; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6 Nm



Tilslutning

