


Forbindelseskabel

VDOGI020MSS0002K02STGI020MSS



Applikation

Special funktion	Halogenfri; guldbelagte kontakter; afskærmet ledning; Egnet for kabelkæde
------------------	---

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Max strømbelastning total	[A]	4; (...40 °C)

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-40...70
Omgivelsestemperatur (bevægelig)	[°C]	-20...50
Kapslingsklasse		IP 67

Mekaniske data

Vægt	[g]	160,6
Dimensioner	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Materiale		PUR
Indstøbt-emne materiale		PUR
Materiale - omløber		Messing, forniklet
Egnet for kabelkæde		ja
Egnet for kabelkæde	Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 7.5 x kabel diameter
	bøjningsradius ved fast installation	min. 10 x kabel diameter
	Slæbehastighed	max. 5.5 m/s for en vandret vandrelængde på 5m og max. acceleration på 10 m/s²
	Bøjningsantal	> 5 Mio.
	max. Tilladelig tilspændingsstyrke	50 N/mm² statisk 20 N/mm² dynamisk



Forbindelseskabel

VDOGI020MSS0002K02STGI020MSS

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.

Elektrisk tilslutning - Hanstik


Stik: 1 x M12, lige; kodning: B; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6 Nm;
Skærmet tilslutnings ledning: afskærmet



Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, violet, Ø 8 mm, afskærmet; 2 x 0,25 mm²

Tilslutning



GN = Ledningsfarver : grøn
RD = rød

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: B; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6 Nm;
Skærmet tilslutnings ledning: afskærmet

