


E12318



Forbindelseskabel med stik

ASTGH020MSS0002C02



Applikation

Special funktion Halogenfri; guldbelagte kontakter; afskærmet ledning; Egnede for kabelkæde

Elektriske Data

Driftspænding [V] < 30 AC / < 36 DC
Max strømbelastning total [A] 4; (...40 °C)

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C] -40...70
Omgivelsestemperatur [°C] -20...50
(bevægelig)
Kapslingsklasse IP 67

Mekaniske data

Vægt [g] 145,2
Dimensioner [mm] 14,5 x 14,5 x 48,5
Materiale PUR
Indstøbt-emne materiale PUR
Materiale - omløber Messing, forniklet
Egnet for kabelkæde ja
Egnet for kabelkæde
Bøjeradius ved fleksibel anvendelse min. 7.5 x kabel diameter
bøjningsradius ved fast installation min. 10 x kabel diameter
Slæbehastighed max. 5.5 m/s for en vandret vandrelængde på 5m og max. acceleration på 10 m/s²
Bøjningsantal > 5 Mio.
max. Tilladelig tilspændingsstyrke 50 N/mm² statisk
20 N/mm² dynamisk



Forbindelseskabel med stik

ASTGH020MSS0002C02

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, violet, Ø 8 mm, afskærmet; 2 x 0,25 mm²

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: B; Støbt hus: PUR; Låsning: Låsemøtrik, Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6 Nm; Skærmet tilslutnings ledning: afskærmet



Tilslutning

