


## Y-fordeler

Y-Splitter M12/2xM12 DO/ST

Artiklen er udgået - arkiv informationer



## Applikation

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Special funktion | Silikonefri; guldbelagte kontakter |
| Siliconefri      | ja                                 |

## Elektriske Data

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Driftspænding [V]                            | < 250 AC/DC |
| Max strømbelastning total pr. modul/slot [A] | 4           |
| Max strømbelastning total [A]                | 4           |

## Omgivende forhold

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Omgivelsestemperatur [°C] | -25...90 |
| Kapslingsklasse           | IP 67    |

## Mekaniske data

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Vægt [g]                | 29,6               |
| Materiale               | PUR                |
| Indstøbt-emne materiale | PUR                |
| Materiale - omløber     | Messing, forniklet |

## Bemærkning


|                   |        |
|-------------------|--------|
| Emballage-enheder | 1 stk. |
|-------------------|--------|

## Y-fordeler

Y-Splitter M12/2xM12 DO/ST

## Elektrisk tilslutning

## Tilslutning



## Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt

## Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt

Stik: 1 x M12; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt