


Forbindelseskabel med stik

ASTGH040MSS0010C04



Applikation

Special funktion	Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; afskærmet ledning
Siliconefri	ja

Elektriske Data

Driftspænding [V]	< 50 AC / < 60 DC
Kapslingsklasse	III
Max strømbelastning total [A]	4

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...90
Kapslingsklasse	IP 68

Mekaniske data

Vægt [g]	386,2
Dimensioner [mm]	14,5 x 14,5 x 48,4
Materiale	PUR
Indstøbt-emne materiale	PUR
Materiale - omløber	zinkstøbegods, forniklet

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------



Forbindelseskabel med stik

ASTGH040MSS0010C04

Elektrisk tilslutning


Kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 5 mm, afskærmet; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: zinkstøbegods, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,7...0,9 Nm; Skærmet tilslutnings ledning: skærm ikke forbundet



Tilslutning



Ledningsfarver :
BK = sort
BN = brun
BU = blå
WH = hvid