


E12336



Forbindelseskabel

VDOGH040MSS0004H04STGX040--S



Applikation

Special funktion	Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde
Siliconefri	ja

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...36 DC
Kapslingsklasse	II
Max strømbelastning total [A]	4

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...90
Kapslingsklasse	IP 67

Mekaniske data

Vægt [g]	179,5
Materiale	stikhus: TPU orange; pakning: FKM
Materiale - omløber	Messing, forniklet
Egnet for kabelkæde	ja
Egnet for kabelkæde	Bøjeradius ved fleksibel anvendelse min. 10 x kabel diameter
	Slæbehastighed max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s ²
	Bøjningsantal > 5 Mio.
	Vridningsgodkendt ± 180 °/m

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------



Forbindelseskabel

VDOGH040MSS0004H04STGX040--S

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x DEUTSCH stik, lige; Kontakter: forniklet



Elektrisk tilslutning

Kabel: 4 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 5,1 mm; 4 x 0,50 mm² (64 x Ø 0,1 mm)

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm

