


E12340



Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH040MSS0010C04



Applikation		
Special funktion	Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; afskærmet ledning; Egnet for kabelkæde	
Siliconefri	ja	
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Kapslingsklasse		III
Max strømbelastning total	[A]	4
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...85
Bemærk omgivelsestemperatur		21 dage: ...120
Kapslingsklasse		IP 67
Mekaniske data		
Vægt	[g]	512,7
Dimensioner	[mm]	28 x 15 x 38
Materiale		TPU
Indstøbt-emne materiale		TPU
Materiale - omløber		zinkstøbegods
Egnet for kabelkæde		ja
Egnet for kabelkæde	Bøjningsradius	min. 10 x kabel diameter
Bemærkning		
Emballage-enheder	1 stk.	



Forbindelseskabel med hunstik


ADOAH040MSS0010C04

Elektrisk tilslutning


Kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 5 mm, afskærmet; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: zinkstøbegods; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,7...0,9 Nm; Skærmet tilslutnings ledning: skærm ikke forbundet



Tilslutning



	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
WH =	hvid