




Forbindelseskabel

VDOGH040MSS0,75H04STGX040--S

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation		
Special funktion	Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde	
Siliconefri	ja	
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	10...36 DC
Kapslingsklasse		II
Max strømbelastning total	[A]	4
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklasse		IP 67
Mekaniske data		
Vægt	[g]	54,6
Materiale	stikhus: TPU orange; pakning: FKM	
Materiale - omløber	Messing, forniklet	
Egnet for kabelkæde	ja	
Egnet for kabelkæde	Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 10 x kabel diameter
	Slæbehastighed	max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s²
	Bøjningsantal	> 5 Mio.
	Vridningsgodkendt	± 180 °/m
Bemærkning		
Emballage-enheder	1 stk.	

Forbindelseskabel

VDOGH040MSS0,75H04STGX040--S

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x DEUTSCH stik, lige; Kontakter: forniklet



Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,75 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 5,1 mm; 4 x 0,50 mm² (64 x Ø 0,1 mm)

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm

