


Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH050MSS0010K05

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation

Special funktion	Silikonefri; guldbelagte kontakter; afskærmet ledning
Siliconefri	ja

Elektriske Data

Driftspænding [V]	< 30 AC / < 36 DC
Kapslingsklasse	III
Max strømbelastning total [A]	4

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-40...85
Kapslingsklasse	IP 67

Mekaniske data

Vægt [g]	444,6
Dimensioner [mm]	28 x 15 x 38
Materiale	PUR
Indstøbt-emne materiale	PUR
Materiale - omløber	Rustfrit stål

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

E12352



Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH050MSS0010K05

Elektrisk tilslutning

Kabel: 10 m, PUR, sort, Ø 5,3 mm, afskærmet; 5 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: Rustfrit stål; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 1,0...1,5 Nm;
Skærmet tilslutnings ledning: afskærmet



Tilslutning



Ledningsfarver :	
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
GY =	grå
WH =	hvid