


E12354



Konfektionerbar hunstik

SDOGH040MSSFKSG



Applikation

Special funktion	Silikonefri; guldbelagte kontakter
Udførelse	Ethernet kabel, D-kodet
Silikonefri	ja

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Max strømbelastning total	[A]	4; (...40 °C)

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-40...85
Kapslingsklasse		IP 67

Mekaniske data

Vægt	[g]	46,7
Dimensioner	[mm]	20 x 20 x 58
Materiale		zinkstøbegods forniklet
Indstøbt-emne materiale		zinkstøbegods, forniklet
Materiale - omløber		zinkstøbegods, forniklet

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------



Konfektionerbar hunstik

SDOGH040MSSFKSG

Elektrisk tilslutning

Skrueterminaler: ...0,75 mm²; Ledningskappe: Ø 6...8 mm

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: D; Støbt hus: zinkstøbegods, forniklet; Låsning: zinkstøbegods, forniklet; Kontakter: guldbelagt;
Skærmet tilslutnings ledning: skærmbar



Tilslutning

