


Konfektionerbar hunstik

SDOGH040MSSFKSG



Applikation		
Special funktion		Silikonefri; guldbelagte kontakter
Siliconefri		ja
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Max strømbelastning total	[A]	4; (...40 °C)
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-40...85
Kapslingsklasse		IP 67
Mekaniske data		
Vægt	[g]	47,6
Dimensioner	[mm]	20 x 20 x 58
Materiale		zinkstøbegods, forniklet
Indstøbt-emne materiale		zinkstøbegods, forniklet
Materiale - omløber		zinkstøbegods, forniklet
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.



Konfektionerbar hunstik

SDOGH040MSSFKSG

Elektrisk tilslutning

Skrueterminaler: ...0,75 mm²; Ledningskappe: Ø 6...8 mm

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: B; Støbt hus: zinkstøbegods, forniklet; Låsning: zinkstøbegods, forniklet; Kontakter: guldbelagt; Skærmet tilslutnings ledning: skærmbar



Tilslutning

