


Indbygningsstik

ESTGH040PLS00,5E04 (PG11)



1 O-ring



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 250 AC/DC
Max strømbelastning total	[A]	4; (...40 °C)

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-40...85
Kapslingsklasse		IP 67

Mekaniske data

Vægt	[g]	9,66
Monterings gevind		PG 11
Materiale		PA 6.6
Indstøbt-emne materiale		PA 6.6

Bemærkning

Emballage-enheder		1 stk.
-------------------	--	--------



Indbygningsstik

ESTGH040PLS00,5E04 (PG11)

Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PA 6.6



Tilslutning

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
WH =	hvid