

Kabel som metervare

CABLE/100M/PUR/4X0,34/OR



Applikation

Special funktion	Halogenfri; Egnet for kabelkæde
------------------	---------------------------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-40...90
Omgivelsestemperatur (bevægelig)	[°C]	-25...90

Mekaniske data

Vægt	[g]	2990
Egnet for kabelkæde		ja
Egnet for kabelkæde	Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 10 x kabel diameter
	Slæbehastighed	max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s ²
	Bøjningsantal	> 2 Mio.
	Vridningsgodkendt	± 180 °/m

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Kabel: 100 m, PUR, Halogenfri, orange, Ø 4,9 mm; ikke stråle-krydsbundet (kan genbruges); modstandsdygtig over for svejsesprøjt;
4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)