


## Forbindelseskabel

VDOGH080MSS0010H08STGH080MSS



## Applikation

Special funktion

Halogenfri

## Elektriske Data

Driftspænding

[V]

&lt; 30 AC / &lt; 36 DC

## Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25...80

Kapslingsklasse

IP 68

## Mekaniske data

Vægt

[g]

617,5

Materiale

PUR

Indstøbt-emne materiale

PUR

Materiale - omløber

Messing, forniklet


## Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.

## Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet; tilspændingsmoment: 0,7...0,9 Nm



# E12360




## Forbindelseskabel

VDOGH080MSS0010H08STGH080MSS

### Elektrisk tilslutning

Kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 6,8 mm; 8 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### Tilslutning



### Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet; tilspændingsmoment: 0,7...0,9 Nm

