


E12366



Adapter hunstik

EDOGF040MSS00,5E04 (M8)



1 O-ring



Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Kapslingsklasse		III
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...85
Kapslingsklasse		IP 67
Mekaniske data		
Vægt	[g]	12,5
Materiale		Messing forniklet
Indstøbt-emne materiale		Messing, forniklet
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.



Adapter hunstik

EDOGF040MSS00,5E04 (M8)

Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M8, lige; kodning: A; Støbt hus: Messing, forniklet



Tilslutning



BK =	Ledningsfarver :	sort
BN =		brun
BU =		blå
WH =		hvid