

## Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH080MSS0015H08

for 8-polede stik er ledningsfarver ikke standardiserede.  
venligst bemærk tilslutning af sensor og stik (se datablad).



| Applikation               |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Special funktion          | Halogenfri         |
| Elektriske Data           |                    |
| Driftspænding [V]         | < 30 AC / < 36 DC  |
| Omgivende forhold         |                    |
| Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80           |
| Kapslingsklasse           | IP 68              |
| Mekaniske data            |                    |
| Vægt [g]                  | 912,5              |
| Dimensioner [mm]          | 15 x 15 x 43       |
| Materiale                 | PUR                |
| Indstøbt-emne materiale   | PUR                |
| Materiale - omløber       | Messing, forniklet |
| Bemærkning                |                    |
| Emballage-enheder         | 1 stk.             |

# E12376



## Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH080MSS0015H08

### Elektrisk tilslutning

Kabel: 15 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 6,2 mm; 8 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet; tilspændingsmoment: 0,7...0,9 Nm



### Tilslutning

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |
| 5 | GY |
| 6 | PK |
| 7 | VT |
| 8 | OG |

|      |                  |
|------|------------------|
|      | Ledningsfarver : |
| BK = | sort             |
| BN = | brun             |
| BU = | blå              |
| GY = | grå              |
| PK = | rosa             |
| OG = | orange           |
| VT = | violet           |
| WH = | hvid             |