


Kabel som metervare

CABLE/100M/ PUR/4X0,34/GR



Applikation

Special funktion	Halogenfri; Eget for kabelkæde
------------------	--------------------------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-40...90
----------------------	------	----------

Omgivelsestemperatur (bevægelig)	[°C]	-25...90
-------------------------------------	------	----------

Mekaniske data

Vægt	[g]	3025
------	-----	------

Eget for kabelkæde	ja
--------------------	----

Eget for kabelkæde	Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 10 x kabel diameter
	Slæbehastighed	max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s ²
	Bøjningsantal	> 2 Mio.
	Vridningsgodkendt	± 180 °/m

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Kabel: 100 m, PUR, Halogenfri, grå, Ø 4,9 mm; ikke stråle-krydsbundet (kan genbruges); modstandsdygtig over for svejsesprøjt; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)