


Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH080VAS0025E08

for 8-polede stik er ledningsfarver ikke standardiserede.
venligst bemærk tilslutning af sensor og stik (se datablad).



Applikation

Special funktion	Silikonefri; guldbelagte kontakter
Siliconefri	ja

Elektriske Data

Driftspænding [V]	< 30 AC / < 36 DC
Max strømbelastning total [A]	2

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...100
Kapslingsklasse	IP 68; IP 69K

Mekaniske data

Vægt [g]	1612,5
Dimensioner [mm]	15 x 15 x 46
Materiale	PVC
Indstøbt-emne materiale	PVC
Materiale - omløber	rustfri stål (1.4404 / 316L)

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------



Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH080VAS0025E08

Elektrisk tilslutning

Kabel: 25 m, PVC, orange, Ø 5,9 mm; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PVC; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,7...0,9 Nm



Tilslutning

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

farver iht DIN 47100

Ledningsfarver :

BN =	brun
BU =	blå
GN =	grøn
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	rød
WH =	hvid
YE =	gul