


Mål puk til ventil aktuatorer

PUCK/IND/BK/D53

Artiklen kan ikke længere leveres

Alternative artikler: E12517 + E12526

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Applikation

Udførelse

til medicinske interfacer ved pneumatiske aktuatorer eller håndbetjente ventiler VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mekaniske data

Vægt	[g]	43,2
Target puck diameter	[mm]	53
Hole spacing	[mm]	80
Shaft height of valve drive	[mm]	20
Number of possible switching flag positions		3
Materiale	indikerings- / target-puck: PA 6 sort; Skruer: rustfrit syrefast stål (1.4302)	

Tilbehør

Leverings omfang

unbrako skruer: 1 x M6 x 16, med spændeskive

forsænkede skruer: 2 x M5

retnings indikation: 2, gul

retnings indikation: 2, sort

Afdækning: 1, gul

Blændprop: 1, sort

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.