


E17327



Mål puk til ventil aktuatorer

PUCK/IND/8 PA6



Applikation

Udførelse

til medicinske interfacer ved pneumatiske aktuatorer eller håndbetjente ventiler VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mekaniske data

Vægt	[g]	60,9
Target puck diameter	[mm]	65
Hole spacing	[mm]	80
Shaft height of valve drive	[mm]	30
Number of possible switching flag positions		3
Materiale	indikerings- / target-puck: PA 6 sort; Skruer: rustfrit syrefast stål (1.4302)	

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------