


Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH040MKS0005X04



Applikation

Special funktion

guldbelagte kontakter

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

< 300 AC/DC

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-45...105

Kapslingsklasse

IP 68

Mekaniske data

Vægt

[g]

361,966

Dimensioner

[mm]

15 x 15 x 47

Materiale

TPE

Indstøbt-emne materiale

TPE

Materiale - omløber

zink, epoxy-belagt

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.

E18000



Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH040MKS0005X04

Elektrisk tilslutning


Kabel: 5 m, TPE-S, sort; 4 x 0,75 mm² / AWG 18

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPE; Låsning: zink, epoxy-belagt; Kontakter: guldbelagt



Tilslutning



	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
WH =	hvid