


# E18015



## Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH040VAS0010E04 - BLACK



### Applikation

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Special funktion | guldbelagte kontakter |
|------------------|-----------------------|

### Elektriske Data

|               |     |             |
|---------------|-----|-------------|
| Driftspænding | [V] | < 300 AC/DC |
|---------------|-----|-------------|

### Omgivende forhold

|                      |      |           |
|----------------------|------|-----------|
| Omgivelsestemperatur | [°C] | -10...100 |
| Kapslingsklasse      |      | IP 68     |

### Mekaniske data

|                         |      |                              |
|-------------------------|------|------------------------------|
| Vægt                    | [g]  | 362,874                      |
| Dimensioner             | [mm] | 15 x 15 x 47                 |
| Materiale               |      | PVC                          |
| Indstøbt-emne materiale |      | PVC                          |
| Materiale - omløber     |      | rustfri stål (1.4571/316Ti ) |

### Bemærkning

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Emballage-enheder | 1 stk. |
|-------------------|--------|

# E18015



## Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH040VAS0010E04 - BLACK

### Elektrisk tilslutning

Kabel: 10 m, PVC, sort; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> / AWG 22

### Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PVC; Låsning: rustfri stål (1.4571/316Ti); Kontakter: guldbelagt



### Tilslutning



|      |                  |
|------|------------------|
|      | Ledningsfarver : |
| BK = | sort             |
| BN = | brun             |
| BU = | blå              |
| WH = | hvid             |